

**Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M6****Bestelldaten**

Bestellnummer	370068 M6
GTIN	4059245000999
Artikelklasse	37K

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

**Verwendung:**

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

**Hinweis:**

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M6
maximale Belastbarkeit (statisch)	50 kN
Außen-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Außen-Ø D	22 mm

## Datenblatt

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Höhe H	16,5 mm
Produktart	Pendelaufgabe