

**Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	370068 M10
GTIN	4059245001019
Artikelklasse	37K

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

**Verwendung:**

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

**Hinweis:**

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

**Technische Beschreibung**

maximale Belastbarkeit (statisch)	140 kN
Gewinde M	M10
Außen-Ø D	34 mm
Außen-Ø D <sub>1</sub>	29 mm

## Datenblatt

Höhe H	27 mm
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Produktart	Pendelaufgabe