

**Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	370068 M8
GTIN	4059245001002
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Ausführung:**

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M8
Außen-Ø D	28 mm
Außen-Ø D ₁	23 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	90 kN

Datenblatt

Ø D ₃	11 mm
Höhe H	21,5 mm
Produktart	Pendelaufgabe