



Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	370069 M8
GTIN	4059245001057
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

maximale Belastbarkeit (statisch)	90 kN
Außen-Ø D ₁	23 mm
Gewinde M	M8
Außen-Ø D	28 mm

Datenblatt

Ø D ₃	11 mm
Höhe H	21,5 mm
Produktart	Pendelaufgabe