

**Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M12****Bestelldaten**

Bestellnummer	370068 M12
GTIN	4059245001026
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Ausführung:**

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.

Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D ₁	35 mm
Gewinde M	M12
maximale Belastbarkeit (statisch)	220 kN
Außen-Ø D	40 mm

Datenblatt

Höhe H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produktart	Pendelaufgabe