



Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	370069 M10
GTIN	4059245001064
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

maximale Belastbarkeit (statisch)	140 kN
Außen-Ø D ₁	29 mm
Außen-Ø D	34 mm
Gewinde M	M10

Datenblatt

Ø D ₃	13 mm
Höhe H	27 mm
Produktart	Pendelaufgabe