



Pendelauflage geriffelt, Außengewinde, rückschwenkend, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370069 M12
GTIN	4059245001071
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

- Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
- Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
Mit Außengewinde.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D ₁	35 mm
Außen-Ø D	40 mm
Gewinde M	M12
maximale Belastbarkeit (statisch)	220 kN

Datenblatt

Höhe H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produktart	Pendelaufgabe