



Spannhaken zylindrisch, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	370076 1
GTIN	4059245030828
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

Höhe H_2	10 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
H_1	42 mm
$\varnothing D$	16 mm

Datenblatt

Ø D ₃	6,5 mm
B	11 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₁	10 mm
Produktart	Spannhaken