



Spannhaken zylindrisch, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370076 3
GTIN	4059245030842
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

Höhe H ₂	16 mm
H ₁	66 mm
F _{max.}	13,9 kN
Ø D ₂	18 mm

Datenblatt

B	17 mm
Ø D ₃	10,5 mm
Ø D ₁	14 mm
Ø D	25 mm
Produktart	Spannhaken