



Spannhaken zylindrisch, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	370075 2
GTIN	4059245030804
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Mit versenkter Schraube.

Schraubenkopf im Spannhaken versenkt.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

$F_{\max.}$	8,8 kN
Höhe H_2	12 mm
H_1	52 mm

Datenblatt

Ø D ₂	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	8,5 mm
B	15 mm
Produktart	Spannhaken