



Spannhaken zylindrisch, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	370076 4
GTIN	4059245030859
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

H ₁	83 mm
Höhe H ₂	20 mm
F _{max.}	20,2 kN
Ø D	32 mm

Datenblatt

Ø D ₂	20 mm
B	20 mm
Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Produktart	Spannhaken