

**Spannhaken zylindrisch, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	370075 1
GTIN	4059245030798
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Mit versenkter Schraube.

Schraubenkopf im Spannhaken versenkt.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

Höhe H_2	10 mm
H_1	42 mm
$F_{max.}$	4,8 kN

Datenblatt

Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	6,5 mm
Ø D ₁	10 mm
Ø D	16 mm
B	11 mm
Produktart	Spannhaken