

**Spannhaken zylindrisch, Typ: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	370075 4
GTIN	4059245030866
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Mit versenkter Schraube.

Schraubenkopf im Spannhaken versenkt.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

Höhe H_2	20 mm
H_1	83 mm
$F_{max.}$	20,2 kN

Datenblatt

Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Ø D	32 mm
B	20 mm
Ø D ₂	20 mm
Produktart	Spannhaken