



Spannhaken zylindrisch, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370075 3
GTIN	4059245030811
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Mit versenkter Schraube.

Schraubenkopf im Spannhaken versenkt.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Technische Beschreibung

Höhe H_2	16 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
H_1	66 mm

Datenblatt

Ø D ₁	14 mm
Ø D ₃	10,5 mm
B	17 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø D	25 mm
Produktart	Spannhaken