



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Zerspanungsstrategie: HPC

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

maximaler Außen-Ø D_{\max} : 76 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 40 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 22 mm

passende Wendeschneidplatte: PN.. 1205

Wendeplattenschraube: 229700

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	63 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm

passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Spannschraube für Unterlegplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	76 mm
Unterlegplatte	229750
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	6 mm
Wendeplattenschraube	229700
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229702
Spannschraube	229700
Unterlegplatte	229750