



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Wendeplattenschraube	229700
maximaler Außen-Ø D_{max}	173 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	6 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Schneiden-Ø D_c	160 mm

Anzahl Schneiden Z	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------