



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 200/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Technische Beschreibung

Spannschraube für Unterlegplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Wendeplattenschraube	229700
maximaler Außen-Ø D_{max}	213 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Schneiden-Ø D_c	200 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	6 mm

Unterlegplatte	229750
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229702
Spannschraube	229700
Unterlegplatte	229750