



## Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Zerspanungsstrategie: HPC

maximale Schnitttiefe  $a_{p\ max}$ : 6 mm

maximaler Außen-Ø  $D_{max}$ : 93 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 50 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 27 mm

passende Wendeschneidplatte: PN.. 1205

Wendeplattenschraube: 229701

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	93 mm
Schneiden-Ø $D_c$	80 mm
Wendeplattenschraube	229701
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229701
---------------	--------