



Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	222800 100/6
GTIN	4960664602377
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Zerspanungsstrategie: HPC

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$: 6 mm

maximaler Außen-Ø D_{max} : 113 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 50 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 32 mm

passende Wendeschneidplatte: PN.. 1205

Wendeplattenschraube: 229700

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205

maximaler Außen-Ø D_{max}	113 mm
Spannschraube für Unterlegplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Unterlegplatte	229750
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	6 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Wendeplattenschraube	229700
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229700
Spannschraube	229702
Unterlegplatte	229750