



## Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 250/12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

### Technische Beschreibung

Unterlegplatte	229750
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1205
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	63 mm
Wendeplattenschraube	229700
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	250 mm
maximaler Außen-Ø D <sub>max</sub>	263 mm

Spannschraube für Unterlegplatte	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	47,5 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Unterlegplatte	229750
Spannschraube	229702
Spannschraube	229700