



Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 315/14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 315/14
GTIN	4960664533176
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	322 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	12 mm
Schneiden-Ø D_c	315 mm
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Kassette	229765

Schraube für Kassette	229704
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
Anzahl Schneiden Z	14
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229704
Kassette	229765
Spannschraube	229703