



## Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 315/16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	224000 315/16
GTIN	4960664533183
Artikelklasse	25P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

#### Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	315 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	322 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p max}$	12 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	60 mm

Anzahl Schneiden Z	16
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229703
---------------	--------