



Planfräser 75° MSRS mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Artikelklasse	25P

Beschreibung

Ausführung:

Messerkopf mit normaler und enger Zahnteilung.

Verwendung:

Schnitttiefen bis 12 mm und hohe Vorschübe für hocheffizientes Schruppen. Durch die innovative Wendeplattenkerbung werden der Schnittdruck und dadurch auch die Vibrationsneigung deutlich reduziert. Dadurch können die Eingriffsbreite erhöht und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229703 (T25; 7,5 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	12 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	167 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schneiden-Ø D_c	160 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.. 1806
Gesamtlänge L_{ges}	60 mm

Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	75 Grad
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Planfräser

Zubehör

Spannschraube	229703
---------------	--------