



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden. Ohne Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	10
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Auskraglänge L_1	23 mm
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229713