

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7310, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304 F
Sorte	HB7310
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
CuZn	geeignet	300 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	150 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		