

**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ: ALU**

## Bestelldaten

Bestellnummer	232450 ALU
GTIN	4045197346407
Artikelklasse	21E

## Beschreibung

**Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,05 mm/U

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204 F
Sorte	HU7310
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		