

**Garant****Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 040304 S, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7630, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	232510 ST1400
GTIN	4045197346452
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Passend für:**

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Zerspanungsstrategie: MTC

Vorschub f: 0,1 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 040304 S
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	215 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	125 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	125 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	175 m/min	K
nass maximal	geeignet		