

**Garant**
**TwinCut Planfräser 45° normale Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 125/8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Ab Ø 160 mm für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

**Verwendung:**

Mit doppelseitigen 8-Schneiden-Platten (ON.U) oder 4-Schneiden-Platten (SN.U).

**Ersatzteil:**

Unterlegplatte Nr. 219897 ist für beide Wendeplattentypen verwendbar.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Keine Mischbestückung von ON.U und SN.U zulässig.

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$ für ON.U-Platten	136,8 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$ für SN.U-Platten	140,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$ für SN.U-Platten	63 mm
Spannschraube für Unterlegplatte	219899

Gesamtlänge $L_{ges}$ für ON.U-Platten	61,3 mm
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Unterlegplatte	219897
passende Wendeschneidplatte	SN.U
passende Wendeschneidplatte	ON.U
Anzahl Schneiden Z	8
Serie	TwinCut
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

## Zubehör

Spannschraube	219899
Unterlegplatte	219897
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219898
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8