



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/5Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	150 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Auskräglänge L_1	50 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Wendeplattengröße	10
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229713