




## Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Artikelklasse	250

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

### Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	15
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	15 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Auskraglänge $L_1$	32 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	120 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube

229714