



Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	15
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	15 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229714
---------------	--------