



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Wendeplattengröße	15
Auskraglänge L ₁	29 mm
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Schneiden-Ø D _c	25 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	15 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229714