




Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	15 mm
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Wendeplattengröße	15
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229714