



## Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M5N



### Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Artikelklasse	24D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

### Technische Beschreibung

maximale Senktiefe I	10 mm
Mindest- $\varnothing$ $d_{\min}$	5,3 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (1,0 Nm)
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M5
Schaft- $\varnothing$ $D_s$ h6	16 mm
Senk- $\varnothing$ $D_1$ H13	10 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	10-010 / 110
Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	1
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	80 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Produktart

Senker

---

**Zubehör**

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1

239652 6IP1