



## Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Artikelklasse	250

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge $L_1$	32 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	120 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Wendeplattengröße	10
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Schaft-Ø $D_s\ h6$	25 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube

229713