



## Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Unterlegplatte	229751
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	8 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229700
Unterlegplatte	229751