



Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M6N



Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Artikelklasse	24D

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	16 mm
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M6
Wendeplattenschrauben-Set	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Senk-Ø D_1 H13	11 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	10-010 / 110
Mindest-Ø d_{min}	6,4 mm
maximale Senktiefe l	10 mm
Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	1
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja

Produktart

Senker

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP1

239652 6IP1