



## Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 250/14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225615 250/14
GTIN	4960664647736
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten.

Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Ohne Innenkühlung.

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	8 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Schneiden-Ø $D_c$	250 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	63 mm
Wendeplattenschraube	229700 (T15; 4,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	WNMU 0806..

Anzahl Schneiden Z	14
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229700
---------------	--------