



**Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...08ER-GH, für Eckfräser, PR1525,
Wendeplattengröße: 10**



Bestelldaten

Bestellnummer	225227 10
GTIN	4960664648900
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden – durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e=0,3 \times D$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,06 - 0,3 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOMU100408-ER-GH

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOMU100408-ER-GH
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	PR1525
Schneidstoff	HM
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 - 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		