



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Wendeplattengröße	10
maximale Schnitttiefe a _{p max}	10 mm
Auskraglänge L ₁	29 mm
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229713