



## Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Artikelklasse	250

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	10 mm
Wendeplattengröße	10
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	110 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Auskraglänge L <sub>1</sub>	30 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube

229713