



## Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M8



### Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M8
GTIN	4047109013117
Artikelklasse	24D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

### Technische Beschreibung

Mindest-Ø $d_{\min}$	8,4 mm
maximale Senktiefe l	14 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP2 (1,3 Nm)
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M8
Senk-Ø $D_1$ H13	15 mm
Anzahl Schneiden Z	1
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	1
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	80 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP2

239652 8IP2