



## Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 28/3Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Artikelklasse	250

### Beschreibung

**Ausführung:**  
**Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.**

### Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	10
Auskraglänge $L_1$	29 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	120 mm
Schneiden-Ø $D_c$	28 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	3
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen

Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------