



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schneiden-Ø D _c	20 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	10 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	150 mm
Auskraglänge L ₁	40 mm
Wendeplattengröße	10
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229713