



Eckfräser 90° MEW mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/4Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	15 mm
Schaft-Ø D_s h6	32 mm
Wendeplattenschraube	229714 (15IP; 3,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOMU1505
Gesamtlänge L_{ges}	120 mm
Schneiden-Ø D_c	50 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Wendeplattengröße	15
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja

Produktart

Eckfräser

Zubehör

Spannschraube

229714