



Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendeplattengröße	10
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------