

**KOMET Unisix® Wendeschneidplatte, BK62, Bezeichnung Typ W29: 24-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Passend für:**

Wendeschneidplattensenker Nr. 216660.
ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 05T304
Eckenradius: 0,4 mm

Technische Beschreibung

Bezeichnung	24-010
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 05T304
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	BK62
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	160 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		