



## Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Artikelklasse	250

### Beschreibung

**Ausführung:**  
Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

### Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
passende Wendeschneidplatte	LOMU1004
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Wendeplattengröße	10
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Plungen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------