



## Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Typ: M18



### Bestelldaten

Bestellnummer	216660 M18
GTIN	4047109013162
Artikelklasse	24D

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Herstellen von Ansenkungen für Zylinderkopf-Schrauben nach DIN 74 Blatt 2, ab M8 mit Innenkühlung.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Mindest-Ø $d_{min}$	19 mm
maximale Senktiefe l	23 mm
Wendeplatte Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	34-010 / 110
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben	M18
Senk-Ø $D_1$ H13	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	WOEX
Anzahl Wendeschneidplatten	2
Gesamtlänge $L_{ges}$	100 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 10IP1

239652 10IP1