

Garant**Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-Ø D: 21mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217160 21
GTIN	4045197552563
Artikelklasse	210

Beschreibung**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß $\varnothing d_{\min}$ (siehe Tabelle) nicht erreicht! GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Senk-Ø D	21 mm
Auskraglänge L_1	41 mm
Mindest-Ø d_{\min}	10 mm
Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
passende Wendeschneidplatte	260142
Gesamtlänge L_{ges}	105 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Senkwinkel	180 Grad
Produktart	Senker

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube Typ 1	219795 1